

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ OMアダプター 接続 ケーブル付き – SV 9340.350

Date : 2020/09/28

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



OMアダプター 接続ケーブル付き – SV 9340.350

created: 28.09.2020 build on www.rittal.com/jp-ja



製品説明

材質:	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色:	シャーシRAL 7035
注記:	記載してある仕様 (テクニカルデータ) は、UL規格採用時と異なる場合があります

製品の特徴

適用バスバー:	断面高さ: 5 mm 断面高さ: 10 mm
---------	---------------------------

極数:	3 極
-----	-----

適用バスバーシステム 間隔:	60 mm
-------------------	-------

外形寸法:	幅: 45 mm 高さ: 208 mm
-------	------------------------

定格電流 最大:	32 A
----------	------

定格電圧:	690 V, 3~
-------	-----------

接続ケーブル:	断面: AWG 10 長さ: 130 mm
---------	--------------------------

サポートフレーム:	幅: 45 mm 高さ: 170 mm
-----------	------------------------

マウントレール数:	1
マウントレール高さ:	10 mm
マウントレールタイプ:	TS 45C
1パック:	1 個
質量/パック:	0.3 kg
銅の含有量 (kg / 個):	0.07
EAN:	4028177525559
関税率番号:	85369095
ETIM 7.0:	EC001531
ETIM 6.0:	EC001531
eCl@ss 8.0/8.1:	27370304
eCl@ss 6.0/6.1:	27370304
製品説明:	SV OM adaptor, 32 A, 690 V, 3-pole, connection cable AWG 10, WH: 45x208 mm, support frame, support rail TS 45C

取得認証

取得認証:	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
認可証:	EAC
宣言書:	CE適合宣言書