

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ PKポリカーボネート ターミナルボックス 打 ち抜き穴なし – PK 9509.000

Date : 2020/09/27

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PKポリカーボネートターミナルボックス 打ち抜き穴なし – PK 9509.000

created: 27.09.2020 build on www.rittal.com/jp-ja



## 製品説明

**用途:** 周囲温度範囲：-35 °C ~ +80 °C  
記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。

**材質:** エンクロージャー：ガラスファイバー強化型ポリカーボネート製  
カバー(グレー)：ガラスファイバー強化型ポリカーボネート、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布  
カバースクリュー：ポリアミド  
シールドプラグ：ポリエチレン

**塗装色:** RAL 7035

**保護等級、IEC 60 529  
に準拠:** IP 66

**保護等級、NEMA:** NEMA 4X

**IKコード:** IK08

**同梱品:** エンクロージャー、カバー付き  
カバースクリュー  
壁面固定ねじ用シールドプラグ

**基材:** ポリカーボネート

## 製品の特徴

**外形寸法:** 幅: 130 mm  
高さ: 94 mm  
奥行: 81 mm

カバー:	不透明
周囲温度範囲:	-35 °C...+80 °C
1パック:	4 個
質量/パック:	1.17 kg
EAN:	4028177139299
関税率番号:	94037000
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
製品説明:	PK Polycarbonate enclosure, WHD: 130x94x81 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, without knockouts, with grey cover
<b>取得認証</b>	
取得認証:	C-UL DNV-GL UL UL + C-UL
認可証:	EAC
宣言書:	CE適合宣言書