

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ PKポリカーボネート ターミナルボックス 打 ち抜き穴なし – PK 9511.000

Date : 2020/09/27

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# PKポリカーボネートターミナルボックス 打ち抜き穴なし – PK 9511.000

created: 27.09.2020 build on www.rittal.com/jp-ja



## 製品説明

用途:	周囲温度範囲：-35 °C ~ +80 °C 記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。
材質:	エンクロージャー：ガラスファイバー強化型ポリカーボネート製 カバー(グレー)：ガラスファイバー強化型ポリカーボネート、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 カバースクリュー：ポリアミド シールドプラグ：ポリエチレン
塗装色:	RAL 7035
保護等級、IEC 60 529 に準拠:	IP 66
保護等級、NEMA:	NEMA 4X
IKコード:	IK08
同梱品:	エンクロージャー、カバー付き カバースクリュー 壁面固定ねじ用シールドプラグ
基材:	ポリカーボネート

## 製品の特徴

外形寸法:	幅: 130 mm 高さ: 130 mm 奥行: 99 mm
-------	--------------------------------------

カバー:	不透明
周囲温度範囲:	-35 °C...+80 °C
1パック:	4 個
質量/パック:	1.66 kg
EAN:	4028177139374
関税率番号:	94037000
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
製品説明:	PK Polycarbonate enclosure, WHD: 130x130x99 mm, fibreglass-reinforced polycarbonate, without knockouts, with grey cover
<b>取得認証</b>	
取得認証:	C-UL DNV-GL UL UL + C-UL
認可証:	EAC
宣言書:	CE適合宣言書