

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ 장착 플랜지 17 x 73  
mm가 있는 TS 천공 섹  
션 깊이 조절 가능, TE용  
– DK 7000.678

Date : 2020. 9. 25

인클로저

배전

공조

IT 인프라

소프트웨어 및 서비스

FRIEDHELM LOH GROUP



# 장착 플랜지 17 x 73 mm가 있는 TS 천공 섹션 깊이 조절 가능, TE용 – DK 7000.678

created: 25.09.2020 build on www.rittal.com/kr-ko



## 제품 설명

**설명:** 유연한 내부 설치를 구성하거나 그 밖의 설치 구성품을 수용하기 위한 용도. 장착 플랜지가 있는 천공 섹션은 650-820mm의 19"(482.6mm) 레벨 간격으로 두 개의 TE 장착 프레임 사이에서 인클로저 깊이에서 고정할 수 있음. 스크류를 이용한 추가 체결을 통해 장치의 안전이 보장됨.

**재료:** 강판

**표면 처리:** 아연도금

**제공 범위:** 조립 스크루 포함

## 제품 특성

**적합한::** 인클로저 유형: TE

**길이:** 530 mm - 700 mm

**길이(최소):** 530 mm

**길이(최대):** 700 mm

**포장 단위:** 2 개

**중량/개수:** 1.84 kg

**구리 함량(kg/개):** 0

<b>EAN:</b>	4028177435551
<b>관세 번호:</b>	73269098
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002625
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002625
<b>eCI@ss 8.0/8.1:</b>	27189234
<b>eCI@ss 6.0/6.1:</b>	23159101
<b>제품 설명:</b>	DK Punched sections with mounting flanges, For TE, 17 x 73 mm, L: 530 - 700 mm