

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Cajas Bus BG – BG 1579.450

Date : 08-feb-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Cajas Bus BG – BG 1579.450

created: 08.02.2020 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material:	Caja: chapa de acero Puerta: chapa de acero Cristal: policarbonato, 4 mm
Superficie:	Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 65
Grado de protección NEMA:	NEMA 12
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Caja con puerta Ventana en la puerta Placa de montaje
Material básico:	Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 800 mm Altura: 300 mm Profundidad: 155 mm
Ventanas:	Anchura: 740 mm Altura: 155 mm Distancia canto inferior ventana - canto inferior puerta: 92 mm

Grosor del material:	Caja: 1.38 mm Puerta: 1.25 mm
Placa de montaje:	Anchura: 785 mm Altura: 275 mm
Bisagras:	abajo
Ejecución cierre:	Aldabilla
Nº de cierres:	2
Bombín de cierre:	Doble paletón 3 mm
Peso/UE:	13.14 kg
ETIM 7.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Descripción producto:	BG CAJA BUS C/PM 800x300x155 M VENTANA ALT.155 MM RAL 7035

Aprobaciones

Aprobaciones:	Lloyds Register of Shipping RRR TÜV UL + C-UL
Certificados:	EAC
Explicaciones:	Declaración de conformidad