

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Armario para redes/servidores TS IT con puerta transparente, con guías perfil de 19" – DK 5512.120

Date : 28-mar-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Armario para redes/servidores TS IT con puerta transparente, con guías perfil de 19" – DK 5512.120

created: 28.03.2020 on www.rittal.com/mx-es



Descripción producto

Material:	Chapa de acero Aluminio Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie:	Armazón de armario: imprimación por inmersión Equipamiento interior: imprimación por inmersión Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
Color de base:	RAL 7035
Color:	Bastidor y piezas planas: RAL 7035 Equipamiento interior: RAL 9005
Unidad de envase:	Armazón de armario TS 8 con puertas y techo Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180° Cierre delante y detrás: empuñadura Comfort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E Dos niveles de fijación de 482,6 mm (19") delante y detrás variable a elementos de profundidad con elemento de fijación rápida Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar la cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas) Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto) 12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos) 50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos) Gama IPPC Chapa de techo, varias piezas, desmontable, con entrada de cables lateral en la profundidad y escotadura cubierta para chapa con ventiladores Puerta de chapa de acero posterior, ciega, partida en vertical, bisagras de 180°
Observaciones:	Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación

Material básico: Chapa de acero

Características del producto

Dimensiones: Anchura: 800 mm
Altura: 2200 mm
Profundidad: 800 mm

Altura de montaje para componentes: 47 UA

Distancia de niveles (estado de entrega): 545 mm

Ejecución 19": Guías perfil de 482,6 mm (19")

Ejecución puertas: cerrado

Capacidad de carga: 15000 N

Unidad de embalaje: 1 pza(s).

Peso/UE: 111.8 kg

EAN: 4028177678583

Código arancelario: 94032080

ETIM 7.0: EC002499

ETIM 6.0: EC002499

eCl@ss 8.0/8.1: 27180207

eCl@ss 6.0/6.1: 27180207

Descripción producto: TS IT RACK T2 800x2200x800/47UA/RAL7035 PUERTA TRANSPARENTE FRONTAL Y TRASERA DOBLE HOJA DE CHAPA

Aprobaciones

Aprobaciones: UL + C-UL

Explicaciones: Declaración de conformidad