

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

E-Box EB – EB 1577.500

Stand : 18-sep-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



E-Box EB – EB 1577.500

created: 18.09.2020 on www.rittal.com/nl-nl



Discontinued article.

Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30.09.2020 |||Het artikel wordt vervangen door: 1577000

Productbeschrijving

Materiaal:	Behuizing en deur: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak:	Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt
Kleur:	RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529:	IP 66
Beschermklasse NEMA:	NEMA 4
IK-code:	IK08
Levering:	Kast met scharnierende deur 180°-scharnier Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk Montageplaat
Basismateriaal:	Plaatstaal

Productkenmerken

Afmetingen:	Breedte: 300 mm Hoogte: 400 mm Diepte: 155 mm
--------------------	---

Materiaaldikte:	Behuizingen: 1,38 mm Deur: 1,25 mm Montageplaat: 2 mm
Montageplaat:	Breedte: 275 mm Hoogte: 385 mm
Uitvoering sluiting:	Knevelsluiting
Aantal sluitingen:	1
Binnenwerk:	3 mm dubbelbaard
Leveringseenheid:	1 st.
Gewicht/VE:	7,1 kg
EAN:	4028177251809
Douanetariefnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC002713
ETIM 6.0:	EC002713
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Productbeschrijving:	EB E-Box, BHD: 300 x 400 x 155 mm, plaatstaal, met montageplaat, met deur
Toelatingen	
Toelatingen:	Bureau Veritas C-UL CSA Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping UL UL + C-UL
Certificaten:	Certificate of manufacturer according to RMRS EAC IK-Code
Toelichtingen:	Verklaring van conformiteit