

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

HSK-MZ-EMC – SZ **1692500030**

Stand : 17-jul-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HSK-MZ-EMC – SZ 1692500030

created: 17.07.2019 on www.rittal.com/nl-nl



Productbeschrijving

Beschrijving: Standaard kabelwartels van messing voor omgevingen waar EMC problemen kunnen optreden en met extra trektoelasting.

Kleur: Overige

Productkenmerken

Schroefdraad: Uitvoering: Metrisch
Type: 50
Draadmaat metrisch: 50

Schroefdraadlengte: 15 mm

Spoed schroefdraad: 1,5 mm

Bedrijfstemperatuur: Temperatuurbereik (omgeving): -40 °C

Kabelinvoer: Voor kabeldiameters: 32 mm - 38 mm

Sleutelwijdte: 57 mm

Trompetuitvoering: Nee

Voor explosieveilige zone gas: Geen

Leveringseenheid: 5 st.

Gewicht/VE: 368 kg

Koperaandeel (kg / stuk):	0
ETIM 6.0:	EC000441
ETIM 5.0:	EC000441
eCl@ss 8.0/8.1:	27149109
eCl@ss 7.0/7.1:	27149109
eCl@ss 6.0/6.1:	27149109
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27189224
Productbeschrijving:	Kabelwartel HSK-MZ-EMC, metrisch-lang, M 50 x 1,5, klembereik 32 - 38, vernikkeld messing, EMC, geen Ex, temp.bereik -40 - 100