

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ Akoestisch element voor signaalzuilen, modulair – SG 2376.000

Stand : 9-aug-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Akoestisch element voor signaalzuilen, modulair – SG 2376.000

created: 09.08.2020 on www.rittal.com/nl-nl



Discontinued article.

Dit artikel is niet meer leverbaar per: 01.04.2020 |||Het artikel wordt vervangen door: 2376001

Productbeschrijving

Uitvoering:	Continue of pulserende toon, 85 dB, max. 25 mA
Beschrijving:	Voor het signaleren van waarschuwings- of storingsmeldingen.
Voordelen:	Eenvoudige montage en aansluiting dankzij de bajonetsluiting.
Toepassingsgebieden:	Montage uitsluitend aan het bovenste uiteinde van de optische elementen resp. direct op het aansluitelement.
Mogelijkheden:	Aansluit-, optische en akoestische elementen, evenals gloeilampen en een coderingsbord, maken een modulaire opbouw mogelijk
Materiaal:	Behuizing van polyamide
Kleur:	Zwart

Productkenmerken

Nominale spanning:	24 V (AC/DC)
Nominale isolatiespanning:	250 V AC
Nominale stootspanningsvastheid	2500 V AC

fase naar fase:

Leveringseenheid:	1 st.
Gewicht/VE:	0,1 kg
Koperaandeel (kg / stuk):	0
EAN:	4028177220423
Douanetariefnummer:	85311095
ETIM 7.0:	EC001261
ETIM 6.0:	EC001261
eCl@ss 8.0/8.1:	27371237
eCl@ss 6.0/6.1:	27371237
Productbeschrijving:	SG Akoestische elementen, voor signaalzuilen, modulair, 24V AC/DC, 85 dB, maximaal 25 mA, behuizing polyamide, zwart

Toelatingen

Toelatingen:	C-UL UR
Certificaten:	EAC