

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Wandmontage-
koelaggregaat
TopTherm Blue e
Totaal koelvermogen
2,00 - 4,00 kW – SK
3328.510**

Stand : 6-mrt-2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e Totaal koelvermogen 2,00 - 4,00 kW – SK 3328.510

created: 06.03.2021 on www.rittal.com/nl-nl



Product omschrijving

Beschrijving:	Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping.
Voordelen:	Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter
Materiaal:	Plaatstaal
Kleur:	RAL 7035
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529:	Extern circuit IP 34 Intern circuit IP 54
Levering:	Condensor voorzien van nanocoating Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook) Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal

Product omschrijving

Varianten:	wandmontage
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511:	L 35 L 35 bij 50 Hz: 2,1 kW L 35 L 35 bij 60 Hz: 2,44 kW L 35 L 50 bij 50 Hz: 1,6 kW L 35 L 50 bij 60 Hz: 1,85 kW
Luchtverplaatsing	Extern circuit: 980 m ³ /h

(vrijblazend):	Intern circuit: 980 m³/h
Nominale spanning:	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Afmetingen:	Breedte: 400 mm Hoogte: 1580 mm Diepte: 295 mm
Temperatuurregeling:	e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Temperatuurbereik:	Temperatuurbereik (omgeving): +10 °C...+55 °C Instelbereik: +20 °C...+55 °C
Koudemiddel/koelmedium:	Koelmedium: R134a Aantal: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 CO ₂ -equivalent (CO _{2e}): 1,36 t
Nominaal vermogen P_{eI}:	L 35 L 35 bij 50 Hz: 0,86 kW L 35 L 35 bij 60 Hz: 1,04 kW L 35 L 50 bij 50 Hz: 1,02 kW L 35 L 50 bij 60 Hz: 1,23 kW
Nominale stroom max.:	Bij 50 Hz: 13,4 A Bij 60 Hz: 14,8 A
Aanloopstroom (max.):	Bij 50 Hz: 27 A Bij 60 Hz: 27 A
Voorzekering:	Trafobeveiligingsschakelaar: 18 A...25 A
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.):	28 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:	2,3 / 2,47
Leveringseenheid:	1 st.
Gewicht/VE:	73 kg
EAN:	4028177323049
Douanetariefnummer:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704

eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
------------------------	----------

Product omschrijving:	SK Wandmontage-koelaggregaat, koelvermogen 2,2 kW, 115V 60Hz, 400x1580x295 mm BxHxD, RAL 7035, met comfortcontroller
------------------------------	--

Toelatingen

Toelatingen:	Approval overview CCC exception letter CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
---------------------	---

Certificaten:	EAC
----------------------	-----

Toelichtingen:	Conformiteitsverklaring – F-gas verordening Verklaring van conformiteit
-----------------------	--
