

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Dakmontage-  
koelaggregaat  
TopTherm Blue e  
Totaal koelvermogen  
0,50 - 4,00 kW – SK  
3382.600**

Stand : 19-sep-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Dakmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e Totaal koelvermogen 0,50 - 4,00 kW – SK 3382.600

created: 19.09.2020 on [www.rittal.com/nl-nl](http://www.rittal.com/nl-nl)



## Productbeschrijving

<b>Beschrijving:</b>	Energiezuinige Blue e dakmontage-koelaggregaten met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping.
<b>Voordelen:</b>	Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter
<b>Materiaal:</b>	Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
<b>Kleur:</b>	RAL 9007
<b>Beschermklasse IP volgens IEC 60 529:</b>	Extern circuit IP 34 Intern circuit IP 54
<b>Levering:</b>	Condensor voorzien van nanocoating Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook) Boorsjabloon Bevestigingsmateriaal
<b>Opmerking:</b>	Het dakmontage-koelaggregaat 3273.500 kan vanwege het beperkte geluidsniveau ook voor kantoortoepassingen worden gebruikt.
<b>Verwijzing naar bestelnr.:</b>	Levertijd op aanvraag

## Productkenmerken

<b>Varianten:</b>	dakmontage
-------------------	------------

**Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511:**

L 35 L 35 bij 50 Hz: 0,55 kW  
L 35 L 35 bij 60 Hz: 0,62 kW  
L 35 L 50 bij 50 Hz: 0,42 kW  
L 35 L 50 bij 60 Hz: 0,48 kW

**Luchtverplaatsing (vrijblazend):**

Extern circuit: 800 m<sup>3</sup>/h  
Intern circuit: 170 m<sup>3</sup>/h

**Nominale spanning:**

230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

**Afmetingen:**

Breedte: 597 mm  
Hoogte: 417 mm  
Diepte: 380 mm

**Temperatuurregeling:**

e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)

**Temperatuurbereik:**

Temperatuurbereik (omgeving): +10 °C...+55 °C  
Instelbereik: +20 °C...+55 °C

**Koudemiddel/koelmedium:**

Koelmedium: R134a  
Aantal: 300 g  
Global Warming Potential (GWP): 1430  
CO<sub>2</sub>-equivalent (CO<sub>2e</sub>): 0,43 t

**Aansluiting (elektrisch):**

Steekbare aansluitklemmenstrook

**Inschakelduur:**

100 %

**Nominaal vermogen P<sub>el</sub>:**

L 35 L 35 bij 50 Hz: 0,27 kW  
L 35 L 35 bij 60 Hz: 0,31 kW  
L 35 L 50 bij 50 Hz: 0,31 kW  
L 35 L 50 bij 60 Hz: 0,37 kW

**Nominale stroom max.:**

Bij 50 Hz: 2,3 A  
Bij 60 Hz: 2,6 A

**Aanloopstroom (max.):**

Bij 50 Hz: 9,1 A  
Bij 60 Hz: 8,8 A

**Zekeringsautomaat/smeltveiligheid:**

10 A

**Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.):**

28 bar

**eCl@ss 8.0/8.1:**

27180704

**Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35:**

2,04 / 1,96

**Leveringseenheid:**

1 st.

**Gewicht/VE:**

30 kg

**EAN:** 4028177380028

**Douanetariefnummer:** 84158200

**ETIM 7.0:** EC000855

**ETIM 6.0:** EC000855

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27180704

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27180704

**Productbeschrijving:** SK Dakmontage-koelaggregaat, koelvermogen 0,55 kW, 230V 50/60Hz, 597x417x380 mm BxHxD, RAL 7035, uitvoering RVS, met comfortcontroller

## Toelatingen

**Toelatingen:** Approval overview  
C-UR  
CSA  
UL + C-UL - FTTA

**Certificaten:** EAC

**Toelichtingen:** Conformiteitsverklaring – F-gas verordening  
Verklaring van conformiteit