



# Spiraalboren – AS

## 4050.801

Stand : 20-sep-2019



# Spiraalboren – AS 4050.801

: 20.09.2019 [www.rittal.com/nl-nl](http://www.rittal.com/nl-nl)



## Productbeschrijving

**Uitvoering:** HSS  
TiN-coating

**Beschrijving:** Spiraalboren voor Perforex BC bewerkingscentrum.

**Bewerkbaar materiaal:** Staal  
Roestvaststaal  
Aluminium  
Kunststof  
Koper

## Productkenmerken

**Ø:** 2,6 mm

**Leveringseenheid:** 10 st.

**Gewicht/VE:** 0,02 kg

**Koperaandeel (kg / stuk):** 0

**EAN:** 4028177703964

**Douanetariefnummer:** 82051000

**ETIM 6.0:** EC000945

**ETIM 5.0:** EC000945

**eCl@ss 8.0/8.1:** 36609207

---

**eCl@ss 7.0/7.1:** 36609207

---

**eCl@ss 6.0/6.1:** 36609207

---

**eCl@ss 5.1/5.1.4:** 36609207

---

**Productbeschrijving:** Drill A002- 2,6mm

---