

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

NH- zekeringlastscheiders DIN 00 t/m 3 met elektronische zekeringbewaking – SV 9344.130

Stand : 21-sep-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



NH-zekeringlastscheiders DIN 00 t/m 3 met elektronische zekeringbewaking – SV 9344.130

created: 21.09.2020 on www.rittal.com/nl-nl



Productbeschrijving

Materiaal:	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 Contactbanen: koper, verzilverd
Kleur:	Behuizing: RAL 7035 Deksel: RAL 7035/7001
Beproevinggrondslag:	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen)

Productkenmerken

Uitvoering:	Grootte: 1
Aantal polen:	3-polig
Voor montageplaatopbouw:	JA
Afmetingen:	Breedte: 184 mm Hoogte: 298 mm
Aansluiting (elektrisch):	schroef M10
Nominale spanning:	400 V - 690 V, 3~
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper:	Breedte: 32 mm Hoogte: 10 mm

Aansluiting voor kabels met ronde doorsneden:	10 mm ² - 150 mm ²
Nominale stroom max.:	250 A
Afgaande aansluiting:	boven/onder
Leveringseenheid:	1 st.
Gewicht/VE:	2,34 kg
Koperaandeel (kg / stuk):	0,3
EAN:	4028177540620
Douanetariefnummer:	85365080
ETIM 7.0:	EC001040
ETIM 6.0:	EC001040
eCl@ss 8.0/8.1:	27371401
eCl@ss 6.0/6.1:	27371401
Productbeschrijving:	SV NH-Zekeringlastscheider DIN1, 250A 690V, schroefaansluiting M10, 3-polig, 184x298mm BxH, montageplaat opbouw, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, zekeringbewaking, ESÜ
Toelatingen	
Toelatingen:	CCC
Certificaten:	EAC
Toelichtingen:	Verklaring van conformiteit