

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## NH-

# zekeringlastscheiderstrokenmoduul – SV 9666.580

Stand : 21-sep-2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# NH-zekeringlastscheiderstrokenmoduul – SV 9666.580

created: 21.09.2020 on [www.rittal.com/nl-nl](http://www.rittal.com/nl-nl)



## Productbeschrijving

<b>Beschrijving:</b>	Voor NH-zekeringlastscheiderstroken DIN 00 tot 3 (3-polig, 100/185 mm railhartafstand).
<b>Materiaal:</b>	Afdekkap: polystyreen Steun: glasvezelversterkt kunststof
<b>Kleur:</b>	RAL 7035
<b>Levering:</b>	Incl. bevestigingsmateriaal
<b>Opmerking:</b>	Om een probleemloze kabelaansluiting te kunnen waarborgen, dient onder of boven de NH-zekeringlastscheiderstrookmodulen een aanrakingsbeveiligingsmoduul of een railkopermoduul N/PE te worden geïnstalleerd.

## Productkenmerken

<b>Uitvoering:</b>	Voor bouwmaat: 6 x Gr. 00
<b>Geschikt voor:</b>	Bestelnr.: 9346.020 Bestelnr.: 9346.030
<b>Geschikt voor railkoper:</b>	met afmetingen (mm): 40 x 10
<b>Voor NH-zekeringlastscheiderstroken:</b>	6 x Gr. 00
<b>Hartafstand systeemstroomrails:</b>	100 mm
<b>Afmetingen:</b>	Breedte: 500 mm Hoogte: 450 mm

**Grootte:** Breedte-eenheden (BE) à 250 mm: 2  
Hoogte-eenheden (HE) à 150 mm: 3

---

**Leveringseenheid:** 1 st.

---

**Gewicht/VE:** 2,5 kg

---

**Koperaandeel (kg / stuk):** 0

---

**EAN:** 4028177676466

---

**Douanetariefnummer:** 85369095

---

**ETIM 7.0:** EC001893

---

**ETIM 6.0:** EC001893

---

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27400608

---

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27142409

---

**Productbeschrijving:** ISV Railkopermodule tbv koperrail (100 mm), 3-polig, maximaal 6xDIN00, 500x450 mm BxH, polystyrol, RAL 7035

---

## Toelatingen

---

**Toelichtingen:** Verklaring van conformiteit

---