

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

E-boks EB – EB 1555.500

Publisering : 20.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



E-boks EB – EB 1555.500

Opprettet: 20.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 30.09.2020 |||Artikkelen erstattes av: 1555000

Produktbeskrivelse

Materiale:	Skap og dør: Stålplate, innskummet PU-pakning helt rundt
Overflate:	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate: forsinket
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 66
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 4
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kapslinger med hengslet dør 180°-hengsel Eksklusivlås med 3 mm splittlåsinnsetts Montasjeplate
Grunnmateriale:	Stålplate

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 300 mm Høyde: 300 mm Dybde: 120 mm
---------------------	--

Materialtykkelse:	Skap: 1,38 mm Dør: 1,25 mm Montasjeplate: 2 mm
Montasjeplate:	Bredde: 275 mm Høyde: 285 mm
Utførelse lås:	Eksklusivlås
Antall låser:	1
Låsinnsett:	3 mm splittlås
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	5 kg
EAN:	4028177251779
Tolltariffnummer:	94032080
ETIM 7.0:	EC002713
ETIM 6.0:	EC002713
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	EB E-boks, BHD: 300 x 300 x 120 mm, stålplate, uten montasjeplate, med dør
Godkjenninger	
Godkjenninger:	Bureau Veritas C-UL CSA Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping UL UL + C-UL
Sertifikater:	Certificate of manufacturer according to RMRS EAC IK-Code
Forklaringer:	Samsvarserklæring