

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Buskapslinger BG – BG 1577.450

Publisering : 27.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Buskapslinger BG – BG 1577.450

Opprettet: 27.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 30.09.2020 |||Artikkelen erstattes av: 1611000

Produktbeskrivelse

Materiale:	Skap: Stålplate Dør: Stålplate Vindu: Polykarbonat, 4 mm
Overflate:	Kapsling og dør: dypgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 65
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 12
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Skap med dør Vindu i døren Montasjeplate
Grunnmateriale:	Stålplate

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 400 mm Høyde: 300 mm Dybde: 155 mm
---------------------	--

Vindu: Bredde: 340 mm
Høyde: 155 mm
Avstand underkant vindu - underkant dør: 92 mm

Materialtykkelse: Skap: 1,38 mm
Dør: 1,25 mm

Montasjeplate: Bredde: 385 mm
Høyde: 275 mm

Dørhengsling: nede

Utførelse lås: Eksklusivlås

Antall låser: 1

Låsinnsetts: 3 mm splittlås

Pakkeenhet: 1 stk.

Vekt/VE: 6,95 kg

EAN: 4028177460058

Tolltariffnummer: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCI@ss 8.0/8.1: 27180101

eCI@ss 6.0/6.1: 27180101

Produktbeskrivelse: BG Buskapsling, BHD: 400 x 300 x 155 mm, stålplate, med hel gulv og montasjeplate, dør med vindu, hengslet nede

Godkjenninger

Godkjenninger: Lloyds Register of Shipping
RRR
UL + C-UL

Sertifikater: EAC

Forklaringer: Samsvarserklæring