

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Små kapslinger KX Buskapsling KX, stålplate – KX 1611.000

Publisering : 09.mar.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Små kapslinger KX Buskapsling KX, stålplate – KX 1611.000

Opprettet: 09.03.2021 på [www.rittal.com/no-no](http://www.rittal.com/no-no)



## Produktbeskrivelse

<b>Materiale:</b>	Skap: Stålplate Deksel: Stålplate, PU-pakning som er innskummet helt rundt Vindu: Polykarbonat, 4 mm
<b>Overflate:</b>	Kapsling og deksel: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk
<b>Farge:</b>	RAL 7035
<b>Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:</b>	IP 65
<b>Kapslingsgrad NEMA:</b>	NEMA 12
<b>Typeklassifisering iht. UL 508A:</b>	Type 1, 12
<b>IK-kode:</b>	IK08
<b>Leveringsomfang:</b>	Kapsling med hengslet deksel Vindu i dekslet Mini-eksklusivmåser
<b>Grunnmateriale:</b>	Stålplate

## Produktbeskrivelse

<b>Dimensjoner:</b>	Bredde: 400 mm Høyde: 300 mm Dybde: 155 mm
---------------------	--

<b>Materialtykkelse:</b>	Skap: 1,25 mm Lokk: 1,25 mm
<b>Pakkeenhet:</b>	1 stk.
<b>Vekt/VE:</b>	4,72 kg
<b>EAN:</b>	4028177816688
<b>Tolltariffnummer:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCI@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCI@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>Produktbeskrivelse:</b>	KX Buskapsling, BHD: 400x300x155 mm, stålplate, med hel gulv, med hengslet deksel og vindu
<b>Godkjenninger</b>	
<b>Godkjenninger:</b>	Bureau Veritas DNV-GL UL
<b>Sertifikater:</b>	Certificate of manufacturer according to RMRS
<b>Forklaringer:</b>	Samsvarserklæring