

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ NH-sikringslastskiller gr. 000 for montasjeplateoppbygging – SV 3431.000

Publisering : 24.nov.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



NH-sikringslastskiller gr. 000 for montasjeplateoppbygging – SV 3431.000

Opprettet: 24.11.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	Glassfiberforsterket polyamid Brannsikkerhet iht. UL 94-V0 Kontaktbaner: forøvet hardkobber
Farge:	Chassis: RAL 9011 Deksel: RAL 7035
Testgrunnlag:	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (sikringsinnsatser)

Produktegenskaper

Utførelse:	Byggestørrelse: 000 NH-sikringslastskillebryter for oppbygging av montasjeplater
Antall poler:	3-polet
For montasjeplateoppbygging:	Ja
Dimensjoner:	Bredde: 89 mm Høyde: 141,5 mm
Tilkoblingsmåte (elektrisk):	Rammeklemme
Måle driftsspenning:	690 V, 3~
Klemrom for laminerte kobberskinner:	Bredde: 10 mm Høyde: 10 mm

Tilkobling for rundkabel-tverrsnitt:	1,5 mm ² - 50 mm ²
Merkestrøm maks.:	100 A
Effekt-utgang:	oppe/nede
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	0,45 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0,15
EAN:	4028177042391
Tolltariffnummer:	85369095
ETIM 7.0:	EC001040
ETIM 6.0:	EC001040
eCl@ss 8.0/8.1:	27371401
eCl@ss 6.0/6.1:	27371401
Produktbeskrivelse:	SV NH-sikringslastskiller, gr. 000, 100 A, 690 V, 3-polet, rammeklemme, for montasjeplateoppbygging

Godkjenninger

Godkjenninger:	CCC
Sertifikater:	EAC
Forklaringer:	Samsvarserklæring