

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Kappingsenter Secarex AC 18 – AS 4050.418

Publisering : 12.aug.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kappingsenter Secarex AC 18 – AS 4050.418

Opprettet: 12.08.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Utførelse:	Moderne betjeningsløsning med 18,5" monitor, industri-PC med i3 prosessor samt tastatur med styrekule
Beskrivelse:	Delvis automatisert tilpasning av fordelingskanaler, kabelkanaldekser og DIN-skiner, spesielt for Unikat- og småserieproduksjoner. Secarex AC 18 tilpasningsmaskin kan også utstyres med et skuffesystem på den venstre anleggssiden og/eller et hyllesystem på den høyre anleggssiden. Hvis flere DIN-skiner skal bearbeides utover standardmalen, kan dette gjøres som vekselsystem (4050.491) ved forespørsel.
Fordeler:	<ul style="list-style-type: none">Rask, eksakt og pålitelig arbeidEnkel håndteringBrukervennlig og sikker betjeningSvært lave kuttekostnader på grunn av optimert kutteprosessBetydelig tidsbesparelse i forhold til manuell tilpasningRent snitt ved hjelp av høyeffektive verktøyAutomatisk frikjøring av endestopp ved skjæreplassenSnitt kan kontrolleres gjennom vinduetFem DIN-skinnestørrelser i et sett
Henvisning:	Det tas forbehold om tekniske endringer
Grensesnitt:	<ul style="list-style-type: none">Tilkobling til forskjellige CAD-systemerDataimport fra EPLAN Pro PanelPerforex verkstedsprogrammering
Maskinalternativer:	<ul style="list-style-type: none">Skuffesystem 4050.441Hyllesystem 4050.442
Sikkerhetsinnretninger:	Sikker to-hånds betjening
Leveringsomfang:	<ul style="list-style-type: none">Secarex AC 18EtikettkriverBetjeningsenhet

Materiale som kan bearbeides:	Stål Rustfritt stål Plast
Produktegenskaper	
Måledriftsspenning:	230 V, 1~, 50 Hz
Nytteeffekt:	1,5 kW
Forberedt for sikring:	16 A
Styrespenning (DC):	24 V
Trykklufttilkobling:	6 bar
For veggtykkelse (maks.):	2,5 mm
Min. bredde kabelkanal som kan bearbeides:	15 mm
Maks. bredde kabelkanal som kan bearbeides:	125 mm
Maks. høyde kabelkanal som kan bearbeides:	100 mm
Bæreskinnetype:	C-profilskinner 30/15 (iht. EN 60 715) DIN-skinner NS 15 (iht. EN 60 715) DIN-skinner NS 35/15 (iht. EN 60 715) DIN-skinner NS 35/7,5 (iht. EN 60 715) Strømskinner NLS-CU 3/10
Oppstillingsflate (B x H x D):	4010 x 1785 x 870 mm
Pakkeenhet:	1 stk.
Vekt/VE:	630 kg
Kobberandel (kg / stk.):	0
EAN:	4028177937031
Tolltariffnummer:	84623910
ETIM 7.0:	EC000000
ETIM 6.0:	EC000000

eCl@ss 8.0/8.1:	36629090
eCl@ss 6.0/6.1:	36629090
Produktbeskrivelse:	AS Secarex AC 18 Cutting centre, Artikel Nr: 4050418, , Short description:, Safe, fast and exact cutting of support rails and wiring ducts by
