

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **Komfortbelysning – SZ 4139.190**

Publisering : 28.feb.2021

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Komfortbelysning – SZ 4139.190

Opprettet: 28.02.2021 på [www.rittal.com/no-no](http://www.rittal.com/no-no)



## Utgående artikkel

Denne artikkelen er utgått: 31.12.2019 |||Vær oppmerksom på den endrede utførelsen av den alternative produkthanbefalingen.: 2500210

### Produktbeskrivelse

**Utførelse:** med dørposisjonsbryter

**Leveringsomfang:** Komfortbelysning  
Lys  
Lysavdekning  
Inkl. festemateriell  
Integrert dørposisjonsbryter

### Produktbeskrivelse

**Dimensjoner:** Bredde: 682 mm  
Høyde: 117 mm  
Dybde: 50 mm

**Måledriftsspenning:** 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

**Monteringsmuligheter:** TS horisontalprofil fra takrammen: direkte  
TS, SE vertikalprofil: med adapter-vinkel TS  
SE-profiler foran og bak fra takrammen: med adaptervinkel TS  
SE-profiler på siden av takrammen: direkte

**Driftstemperatur:** Drift (omgivelse): -15 °C...+45 °C  
Lager: -20 °C...+70 °C

**Effektforbruk:** 18 W

**Utrustning (elektrisk):** Forkoblingsapparat: Bredspennings-EVG

Lys: Lysstoffrør, sokkel G13  
Kontakt/stikkontakt (type): D, Schuko (type F, CEE 7/4)  
Integrert dørposisjonsbryter: Ja  
Stikkontakt (type): Integrert, på-/av-/dørposisjonsbryter-drift

<b>Merkeisolasjonsspenning:</b>	500 V DC/1s
<b>Merkestøtspenning fase mot jord:</b>	1000 V AC
<b>Merkestøtspenning fase mot fase:</b>	500 V AC
<b>Kapslingsklasse:</b>	I (jordingskabel)
<b>Tilkoblingsmuligheter:</b>	Innmating via plugg Gjennomgangskabler (oppbygging av lysrekker)
<b>Lys montasjetype:</b>	fastskruing
<b>Lysavdekning:</b>	Ja
<b>Pakkeenhet:</b>	1 stk.
<b>Vekt/VE:</b>	2,52 kg
<b>Kobberandel (kg / stk.):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177320758
<b>Tolltariffnummer:</b>	94054095
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000321
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000321
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189241
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189241
<b>Produktbeskrivelse:</b>	SZ Komfortbelysning, BHD: 682x117x50 mm, 18 W, 100-240 V, 50/60 Hz, med dørposisjonsbryter, med stikkontakt
<b>Godkjenninger</b>	
<b>Sertifikater:</b>	EAC
<b>Forklaringer:</b>	Samsvarserklæring