

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Aluminiumsbokser GA – GA 9108.210

Publisering : 18.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Aluminiumsbokser GA – GA 9108.210

Opprettet: 18.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

| | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale: | Kapslinger: Støpt aluminium Deksel: Aluminium, sømløs skummet pakning helt rundt |
| Overflate: | Strukturlakk |
| Farge: | RAL 7001 |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: | IP 66 |
| Kapslingsgrad NEMA: | NEMA 4 |
| IK-kode: | IK08 |
| Leveringsomfang: | Kapsling med deksel Dekselskruer, montert slik at de ikke er mulig å miste Skruer for festing av bæreskinner Skruer for tilkobling av jordleder |

Grunnmateriale: Aluminium

Produktegenskaper

Dimensjoner: Bredder: 122 mm
Høyde: 120 mm
Dybde: 82 mm

Pakkeenhet: 1 stk.

Vekt/VE: 0,94 kg

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN: | 4028177145405 |
| Tolltariffnummer: | 85389099 |
| ETIM 7.0: | EC000261 |
| ETIM 6.0: | EC000261 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180101 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180101 |
| Produktbeskrivelse: | GA Aluminiumsbokser, BHD: 122x120x80 mm, støpt aluminium, uten montasjeplate, med deksel |
| Godkjenninger | |
| Sertifikater: | EAC IK-Code Kapslingsgrad |
| Forklaringer: | Samsvarserklæring |