

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Aluminiumsbokser GA – GA 9113.210

Publisering : 01.okt.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Aluminiumsbokser GA – GA 9113.210

Opprettet: 01.10.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Materiale:	Kapslinger: Støpt aluminium Deksel: Aluminium, sømløs skummet pakning helt rundt
Overflate:	Strukturlakk
Farge:	RAL 7001
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 66
Kapslingsgrad NEMA:	NEMA 4
IK-kode:	IK08
Leveringsomfang:	Kapsling med deksel Dekselskruer, montert slik at de ikke er mulig å miste Skruer for festing av bæreskinner Skruer for tilkobling av jordleder

Grunnmateriale: Aluminium

Produktegenskaper

Dimensjoner: Bredd: 260 mm
Høyde: 160 mm
Dybde: 93 mm

Pakkeenhet: 1 stk.

Vekt/VE: 2,08 kg

EAN:	4028177145443
Tolltariffnummer:	85389099
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Produktbeskrivelse:	GA Aluminiumsbokser, BHD: 260x160x91 mm, støpt aluminium, uten montasjeplate, med deksel
Godkjenninger	
Sertifikater:	EAC IK-Code Kapslingsgrad
Forklaringer:	Samsvarserklæring