

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Multifunksjonskapsling MFG 12 – CS 9750.912

Publisering : 28.sep.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Multifunksjonskapsling MFG 12 – CS 9750.912

Opprettet: 28.09.2020 på www.rittal.com/no-no



Produktbeskrivelse

Beskrivelse:	Modulært kapslingssystem for oppstilling utendørs, 2 dører, dobbel vegg, symmetrisk eller asymmetrisk
Fordeler:	Forberedt for montering av en varmeveksler eller et Direct Air Cooling Systems (DAC)
Materiale:	Aluminium Montasjeplate: Aluminium
Overflate:	Pulverlakkert Ren polyester
Farge:	RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:	IP 55
Leveringsomfang:	Innsveiset mellomstag høyre dør med enkel svinghendel, uten innsats venstre dør med dobbel svinghendel, til høyre uten innsats, til venstre med blindinnsats Dørlås ved hjelp av mekanisk oppstilling (ca. 155°) Regntak, ventilert (høyde ca. 150 mm) Bunnplate, én del med kabelnipler: til venstre enhet for energiforsyningsforetak (EVU-del): 2x M20 og 1x M50, i midten 3x M50 og 2x M63, høyre: 4x M16, 4x M25 og 1x M32, inkl avdekningspropper for kunststoff-fastskruing 1 x 19"-normfelt, gjennomgående i rustfritt stål Montasjeplate Skillevegg mellom enhet for energiforsyningsforetak (EVU-del) og 19"-nivå
Opsjoner:	Symmetrisk delte dører Asymmetrisk delte dører Sokkel for multifunksjonskapsling Varmeveksler Direct Air Cooling Systems (DAC) Batteribunn

Henvisning til best.nr.:	Leveringstid på forespørsel
---------------------------------	-----------------------------

Produktegenskaper

Dimensjoner:	Bredde: 1300 mm Høyde: 1500 mm Dybde: 500 mm
---------------------	--

Antall dører:	2
----------------------	---

Pakkeenhet:	1 stk.
--------------------	--------

Tolltariffnummer:	94032080
--------------------------	----------

ETIM 7.0:	EC000261
------------------	----------

ETIM 6.0:	EC000261
------------------	----------

eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
------------------------	----------

eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
------------------------	----------
