

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AE 1003.600

Kompakt-Schaltschränke AE

Stand: 16.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AE 1003.600 - Kompakt-Schaltschränke AE Edelstahl

Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl, inkl. Montageplatte.

Eigenschaften

| | |
|-----------------------------------|---|
| Artikel-Nr. | AE 1003.600 |
| Material | Gehäuse: Edelstahl Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Montageplatte: Stahlblech Edelstahl 1.4301 (AISI 304) |
| Oberfläche | Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm Montageplatte: verzinkt |
| Lieferumfang | Gehäuse mit Tür(en) Montageplatte Verschluss: 3 mm Doppelbart |
| Schutzart NEMA | NEMA 4X |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 66 |
| IK-Code | IK08 |
| Abmessung | Breite: 300 mm Höhe: 300 mm Tiefe: 210 mm |
| Abmessungen Montageplatte (B x H) | 254 mm x 275 mm |
| Anzahl Türen | 1 |
| Anzahl Verschlüsse | 1 |
| Verschluss | Ausführung Verschluss: Vorreiber Anzahl Verschlüsse: 1 Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart Material Verschluss: Zink-Druckguss, vernickelt |
| Grundmaterial | Edelstahl 1.4301 (AISI 304) |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 6.45 |

Eigenschaften

| | |
|-----------------|---------------|
| Bruttogewicht | 6.76 |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| EAN | 4028177583924 |
| E-Number Sweden | E3404509 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Approbationen

| | |
|---------------|---|
| Approbationen | DNV-GL UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |