Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AE 1004.600 Kompakt-Schaltschränke AE

Stand: 29.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



AE 1004.600 - Kompakt-Schaltschränke AE Edelstahl

Kompakt-Schaltschrank AE aus Edelstahl, inkl. Montageplatte.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AE 1004.600
Material	Gehäuse: Edelstahl
	Tür: Edelstahl, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
	Montageplatte: Stahlblech
	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Oberfläche	Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm
	Montageplatte: verzinkt
Lieferumfang	Gehäuse mit Tür(en)
	Montageplatte
	Verschluss: 3 mm Doppelbart
Schutzart NEMA	NEMA 4X
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66
IK-Code	IK08
Abmessung	Breite: 380 mm
	Höhe: 300 mm
	Tiefe: 155 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	334 mm x 275 mm
Anzahl Türen	1
Anzahl Verschlüsse	1
Verschluss	Ausführung Verschluss: Vorreiber
	Anzahl Verschlüsse: 1
	Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
	Material Verschluss: Zink-Druckguss, vernickelt
Grundmaterial	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verpackungseinheit	1 Stück
	7

© Rittal 2025

Eigenschaften

Bruttogewicht	7.12
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177000100
E-Number Sweden	E3404404
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approbationen

Approbationen	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Edelstahl

Schutzart IP 66

Gehäuse: bestehend aus Edelstahl 1.4301 (V2A) 1,25 bzw. 1,5 mm. Aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit

umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung.

Türen: 1,5 bzw. 2 mm Edelstahl 1.4301, aufliegend, mit eingeschäumter Dichtung, verdeckten Scharnieren, 130°

Öffnungswinkel nach VDI, Vorreiberverschluß mit

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668.

Montageplatte: 2-3 mm Stahlblech, mit Systemlochungen

auf Stehbolzen tiefenverstellbar, verzinkt. Zubehör: Verschlußsysteme, Erdungsbänder,

© Rittal 2025 3

Schaltplantaschen Türarretierung, Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen, Sichtfenster, Tableaus Oberflächenausführung: Strichschliff Abmessungen (B x H x T): 380 x 300 x 155 mm

© Rittal 2025 4