

# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**



## **KL 1530.010**

## **Klemmenkästen KL**

Stand: 31.01.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



FRIEDHELM LOH GROUP

# KL 1530.010 - Klemmenkästen KL Edelstahl

Klemmenkasten aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304). Schutzart IP 66.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	KL 1530.010
Material	Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche	Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 180
Lieferumfang	Gehäuse mit Deckel Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Schutzart NEMA	NEMA 4X
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66
IK-Code	IK08
Abmessung	Breite: 400 mm Höhe: 300 mm Tiefe: 120 mm
Materialstärke Deckel	1,25 mm
Materialstärke Gehäuse	1,25 mm
Verschluss	Anzahl Verschlüsse: 4
Grundmaterial	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4.5
Bruttogewicht	4.6
Zolltarifnummer	84879090
EAN	4028177663350
E-Number Sweden	E3404381
ETIM 9	EC000261

# Eigenschaften

---

ETIM 8 EC000261

---

ECLASS 8.0 27180101

# Approbationen

---

Approbationen	Bureau Veritas DNV-GL UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK