

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



KL 1530.010 Klemmenkästen KL

Stand: 07.06.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1530.010 - Klemmenkästen KL Edelstahl

Klemmenkasten aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304). Schutzart IP 66.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	KL 1530.010
Material	Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche	Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 180
Lieferumfang	Gehäuse mit Deckel Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Schutzart NEMA	NEMA 4X
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66
IK-Code	IK08
Abmessung	Breite: 400 mm Höhe: 300 mm Tiefe: 120 mm
Materialstärke Deckel	1,25 mm
Materialstärke Gehäuse	1,25 mm
Verschluss	Anzahl Verschlüsse: 4
Grundmaterial	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4,5 kg
Bruttogewicht	4,6 kg
Zolltarifnummer	84879090
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Eigenschaften

Produktbeschreibung	KL Klemmenkasten, BHT: 400x300x120 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, mit Deckel, ohne Flanschplatte
---------------------	--

Approbationen

Approbationen	Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed)
---------------	---

Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK
-------------	---