

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## KL 1531.510 Klemmenkästen KL

Stand: 03.06.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# KL 1531.510 - Klemmenkästen KL mit Flansch

Lackiertes Gehäuse mit Deckel aus Stahlblech, mit Flanschplatte. Schutzart IP 55.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	KL 1531.510
Material	Gehäuse: Stahlblech Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche	Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse mit Deckel Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen Stahlblech-Flanschplatten mit Dichtungen und Befestigungsmaterial
Schutzart NEMA	NEMA 12
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55
IK-Code	IK08
Abmessung	Breite: 300 mm Höhe: 200 mm Tiefe: 120 mm
Materialstärke Deckel	1,25 mm
Materialstärke Gehäuse	1,25 mm
Flanschplatten	Flanschplatte (oben + unten) Anzahl: 1 + 1 Flanschplattengröße am Busgehäuse, Position oben/unten: 2
Grundmaterial	Stahlblech

# Eigenschaften

---

Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3 kg
Bruttogewicht	3,119 kg
Zolltarifnummer	73269098
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeschreibung	KL Klemmenkasten, BHT: 300x200x120 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, Flanschplatte

# Approbationen

---

Approbationen	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung UK