

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



KL 1533.510 Klemmenkästen KL

Stand: 09.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1533.510 - Klemmenkästen KL mit Flansch

Lackiertes Gehäuse mit Deckel aus Stahlblech, mit Flanschplatte. Schutzart IP 55.



Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|--|
| Artikel-Nr. | KL 1533.510 |
| Material | Gehäuse: Stahlblech Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung |
| Oberfläche | Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Gehäuse mit Deckel Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen Stahlblech-Flanschplatten mit Dichtungen und Befestigungsmaterial |
| Schutzart NEMA | NEMA 12 |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 55 |
| IK-Code | IK08 |
| Abmessung | Breite: 500 mm Höhe: 200 mm Tiefe: 120 mm |
| Materialstärke Deckel | 1,25 mm |
| Materialstärke Gehäuse | 1,25 mm |
| Flanschplatten | Flanschplatte (oben + unten) Anzahl: 2 + 2 Flanschplattengröße am Busgehäuse, Position oben/unten: 2 |
| Grundmaterial | Stahlblech |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 4,529 kg |
| Bruttogewicht | 4,729 kg |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeschreibung | KL Klemmenkasten, BHT: 500x200x120 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, Flanschplatte |

Approbationen

| | |
|---------------|---|
| Approbationen | Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung UK |