

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



KL 1535.510 Klemmenkästen KL

Stand: 03.04.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



KL 1535.510 - Klemmenkästen KL mit Flansch

Lackiertes Gehäuse mit Deckel aus Stahlblech, mit Flanschplatte. Schutzart IP 55.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	KL 1535.510
Material	Gehäuse: Stahlblech Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche	Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse mit Deckel Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen Stahlblech-Flanschplatten mit Dichtungen und Befestigungsmaterial
Schutzart NEMA	NEMA 12
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55
IK-Code	IK08
Abmessung	Breite: 300 mm Höhe: 300 mm Tiefe: 120 mm
Materialstärke Deckel	1,25 mm
Materialstärke Gehäuse	1,38 mm
Flanschplatten	Flanschplatte (links + rechts) Anzahl: 1 + 1 Flanschplattengröße am Busgehäuse, Position links/rechts: 2 Flanschplatte (oben + unten) Anzahl: 1 + 1 Flanschplattengröße am Busgehäuse, Position oben/unten: 2

Eigenschaften

Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4,3 kg
Bruttogewicht	4,47 kg
Zolltarifnummer	73269098
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeschreibung	KL Klemmenkasten, BHT: 300x300x120 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, Flanschplatte

Approbationen

Approbationen	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung UK