

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## KX 1560.000 Klemmenkasten KX

Stand: 14.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# KX 1560.000 - Klemmenkasten KX Edelstahl

Der Klemmenkasten KX, Edelstahl bietet maximale Datenqualität und Durchgängigkeit im Engineering sowie Flexibilität und Sicherheit für eine Vielzahl von Anwendungen.



## Eigenschaften

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Artikel-Nr.                 | KX 1560.000  |
| Material                    | Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)<br>Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304), umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung |
| Oberfläche                  | Gehäuse und Deckel: Strichschliff, Korn 180  |
| Lieferumfang                | Gehäuse mit Deckel<br>Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen  |
| Schutzart NEMA              | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 3RX<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12  |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 66  |
| Type rating nach UL 50E     | Type 1<br>Type 3R<br>Type 3RX<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12  |
| Abmessung                   | Breite: 150 mm<br>Höhe: 150 mm<br>Tiefe: 80 mm   |

# Eigenschaften

|                        |  |
|------------------------|--|
| Materialstärke Deckel  | 1,25 mm  |
| Materialstärke Gehäuse | 1,5 mm   |
| Verschluss             | Anzahl Verschlüsse: 4  |
| Grundmaterial          | Edelstahl 1.4301 (AISI 304)  |
| Verpackungseinheit     | 1 Stück  |
| Nettogewicht           | 1,12 kg  |
| Bruttogewicht          | 1,323 kg   |
| Zolltarifnummer        | 84879059   |
| ETIM 9                 | EC000261   |
| ETIM 8                 | EC000261   |
| ECLASS 8.0             | 27180101   |
| Produktbeschreibung    | KX Klemmenkasten, BHT: 150x150x80 mm, Edelstahl, 1.4301, ohne Montageplatte, mit Deckel, mit Schnellverschlüssen |

# Approbationen

|               |  |
|---------------|--|
| Approbationen | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>PCF-Deklaration                       |

# Ausschreibungstext

Schaltschrank (Klemmenkasten, Edelstahl)

Gehäuse mit Deckel:

Stabile Edelstahlkonstruktion,

Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,

mit umlaufender Schutzrinne an der Deckelöffnung,  
Rückwand geschlossen, mit Prägung,  
Deckel mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,  
mit Schutzleiteranschluß im Gehäuse,  
Erdung im Deckel über Bolzen,  
für schnelle und einfache Erdung,  
mit Schnellverschlüssen.

QR Code:

Gedruckter QR Code auf Korpus, Deckel und Typenschild  
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum  
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -  
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der  
einzelnen Teile.

Zubehör: Deckelscharnier,  
Montageplatte, Hutschiene, Wandbefestigungslasche,  
Befestigungskralle für zweite Montageebene.

Material:

Gehäuse, Deckel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

Oberflächenausführung: Strichschliff, Korn 180

Schutzart nach IEC 60 529: IP 66

Schutzart nach UL 508A: Typ 4X

Abmessungen (B x H x T): 150x150x80 mm