#### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.



# SZ 1581.100 Metall-Flanschplatte

Stand: 25.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



## SZ 1581.100 - Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung

Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen, Schutzart IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 1581.100	
Produktbeschreibung	Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.	
Material	Stahlblech	
Farbe	RAL 7035	
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen	
Anzahl metrischer Vorprägungen	12 x M20	
Abmessung	Breite: 221 mm Tiefe: 90 mm	
ssend für Gehäusetyp: KL		
Flanschplatte	Größe: 2	
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten	
Anzahl Vorprägungen	12	
Metrischer Durchmesser	M20	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Nettogewicht	0.23	
Bruttogewicht	0.25	
Zolltarifnummer	73079100	
EAN	4028177390843	
E-Number Sweden	E3404794	

© Rittal 2025 2

## Eigenschaften

ETIM 9	EC000211	
ETIM 8	EC000211	
ECLASS 8.0	27142421	

© Rittal 2025 3