

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 1581.100 Metall-Flanschplatte

Stand: 22.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1581.100 - Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung

Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen, Schutzart IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten.

## Eigenschaften

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Artikel-Nr.                    | SZ 1581.100  |
| Produktbeschreibung            | Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen. |
| Material                       | Stahlblech   |
| Farbe                          | RAL 7035   |
| Hinweis                        | Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen       |
| Anzahl metrischer Vorprägungen | 12 x M20   |
| Abmessung                      | Breite: 221 mm<br>Tiefe: 90 mm   |
| Passend für                    | Gehäusotyp: KL   |
| Flanschplatte                  | Größe: 2   |
| Schutzart IP nach EN 60 529    | IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten                                      |
| Verpackungseinheit             | 1 Stück  |
| Nettogewicht                   | 0,23 kg  |
| Bruttogewicht                  | 0,25 kg  |
| Zolltarifnummer                | 73079100   |
| ETIM 9                         | EC000211   |
| ETIM 8                         | EC000211   |
| ECLASS 8.0                     | 27142421   |
| Produktbeschreibung            | SZ Metall-Flanschplatte, mit metrischer Vorprägung, BT: 221x90 mm, Größe: 2        |