Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

EL 2092.300

Käfigmutter

Stand: 01.05.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

EL 2092.300 - Käfigmutter für alle 19"-Gehäusesysteme

M5/M6, zur Befestigung von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19")-Einbauten und Blindplatten an den Befestigungsprofilen, 482,6 mm (19").

Eigenschaften

Best.-Nr.	EL 2092.300
Ausführung	ohne Kontaktierung
Produktbeschreibung	Zur Befestigung von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19")-Einbauten und Blindplatten an den Befestigungsprofilen, 482,6 mm (19"). Zum Einsatz bei Profilblechstärken von 0,8 – 2,5 mm. Wahlweise mit oder ohne Kontaktierung der Einbauten mit dem 482,6 mm (19")-Profil/Gehäuse.
Abmessung	Gewinde: M6
Für Materialstärken	1,2 - 1,5 mm
Verpackungseinheit	50 Stück
Nettogewicht	0.15
Bruttogewicht	0.202
Zolltarifnummer	73181692
EAN	4028177187382
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815