

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



EL 2094.300 Käfigmutter

Stand: 06.06.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

EL 2094.300 - Käfigmutter für alle 19"-Gehäusesysteme

Käfigmutter, mit Gewinde M6, mit Kontaktierung

Eigenschaften

Artikel-Nr.	EL 2094.300
Ausführung	mit Kontaktierung
Produktbeschreibung	Zur Befestigung von Elektronik-Einschüben, 482,6 mm (19")-Einbauten und Blindplatten an den Befestigungsprofilen, 482,6 mm (19"). Zum Einsatz bei Profilblechstärken von 0,8 – 2,5 mm. Wahlweise mit oder ohne Kontaktierung der Einbauten mit dem 482,6 mm (19")-Profil/Gehäuse.
Abmessung	Gewinde: M6
Für Materialstärken	1,2 - 1,5 mm
Verpackungseinheit	50 Stück
Nettogewicht	0,15 kg
Bruttogewicht	0,23 kg
Zolltarifnummer	73181692
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815
Produktbeschreibung	EL Käfigmuttern, M6, mit Kontaktierung, für Blechstärke: 1,2-1,5 mm