Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.





SR 2332.235 Schwenkrahmen, groß, mit Blende

Stand: 17.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SR 2332.235 - Schwenkrahmen, groß, mit Blende für TS, VX SE, 800 mm breite Schränke

Für 800 mm breite Schränke, 22 - 45 HE, mit Blende, zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.





Eigenschaften

| Artikel-Nr. | SR 2332.235 |
|---------------------|--|
| Ausführung | 19"-Ebene seitlich |
| Produktbeschreibung | Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten. |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Rahmen: verzinkt Blende: lackiert |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Inkl. Stangenverschluss-System mit Doppelbart-Verschluss-Einsatz Material zur Befestigung |
| Einbaumöglichkeiten | Im TS/SE mit Öffnungswinkel 130° oder 180°, abhängig vom gewählten Einbausatz |
| Montagehinweis | Je nach Ausbausituation werden TS System-Chassis 23 x 73 mm oder TS System-Chassis 17 x 73 mm benötigt |
| | |

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

| Hinweis | Für weitere Ausbaumöglichkeiten siehe "Technik im Detail" Bei doppeltürigen Schränken TS, SE mit Höhe 1800 mm oder 2200 mm muss wegen Kollision mit dem Verschluss der nächste kleinere Schwenkrahmen eingebaut werden |
|------------------------|---|
| Passend für | Gehäusetyp: TS VX SE Breite: = 800 mm Höhe: ≥ 1.600 mm |
| Höheneinheiten | 31 HE |
| Passend für Gehäusetyp | TS VX SE |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 16.57 |
| Bruttogewicht | 17 |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| EAN | 4028177165137 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

Ausschreibungstext

Groß-Schwenkrahmen für Netzwerkschrank

31 HE nutzbar zur Aufnahme von 482,6 mm 19"-Baugruppen, verwindungssteifer Rahmen, verschweißt aus Vierkantrohren und dreifach abgekantetem Tragprofil. Bei Einsatz von Standardscharnieren belastbar bis 1500 N. Abstand zu Innenkante Tür 100 mm im 25 mm DIN-Maßraster tiefenverstellbar. Der Schwenkrahmen muß im Bedarfsfall links, rechts je nach Bautiefe der Baugruppen montierbar sein. Einbauebene der Baugruppen seitlich angeordnet.

© Rittal 2025

3

Ausführung: Stahlblech Lackierung: RAL 7035

für Schrankbreite: B: 800 mm

© Rittal 2025 4