Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SZ 2400.910 Dichtrahmen

Stand: 16.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SZ 2400.910 - Dichtrahmen für Dichtmodule

Für vorkonfektionierte Kabel und Leitungen mit Stecker. Anbau an 24- bzw. 16-polige Steckverbinderausbrüche in Modulplatten für Trennwand und Metallflanschplatten.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2400.910
Produktbeschreibung	Für vorkonfektionierte Kabel und Leitungen mit Stecker. Anbau an 24- bzw. 16-polige Steckverbinderausbrüche in Modulplatten für Trennwand und Metallflanschplatten.
Nutzen	Einzelne Kabel auch ohne Demontage des Dichtrahmens nachrüstbar, austauschbar
Material	Rahmen: Polyamid Flachdichtung: CR
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Erforderlicher Ausschnitt	16-polig
Anzahl Module 20 x 20	8 Stück
Abmessung	Breite: 120 mm Tiefe: 67 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 64
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.105
Bruttogewicht	0.11
Zolltarifnummer	39269097

© Rittal 2025

Eigenschaften

EAN	4028177534667
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025 3