

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2435.000

Verschluss-System Ergoform-S

Stand: 24.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SZ 2435.000 - Verschluss-System Ergoform-S

Zur Umrüstung auf alternative Verschluss-Systeme wie Profilhalbzylinder, Sicherheitseinsatz usw.

Eigenschaften

| | |
|------------------------|---|
| Artikel-Nr. | SZ 2435.000 |
| Ausführung | Standard |
| Produktbeschreibung | Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt. |
| Material | Zink-Druckguss |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbe | RAL 7035 |
| Verschluss | Ausführung Verschluss: Vorbereitet für Verschluss-Einsätze Ausführung A, den Einbau von Profilhalbzylindern 40 bzw. 45 mm Gesamtlänge (nach DIN 18 252) oder Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze mit einer Länge von 40 mm |
| Passend für Gehäusetyp | AE mit 3-Punkt-Verschluss Basis AE mit 3-Punkt-Verschluss Wandgehäuse AE mit 3-Punkt-Verschluss TP Unterteile Standpult TP Pult-Tür TP Universalpult AE mit 3-Punkt-Verschluss Edelstahl Basis AE mit 3-Punkt-Verschluss Edelstahl Standpult Pult-Tür Edelstahl TE |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.5 |
| Bruttogewicht | 0.54 |
| Zolltarifnummer | 83024110 |
| EAN | 4028177023024 |

Eigenschaften

ETIM 9 EC000327

ETIM 8 EC000327

ECLASS 8.0 27409217