## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SZ 2500.320 Systemleuchte LED

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



#### SZ 2500.320 - Systemleuchte LED

Systemleuchte LED - die erste Leuchte speziell für den Schaltschrank! Innovativste LED-Technik sorgt für noch mehr Licht bis in den letzten Winkel.





#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2500.320
Ausführung	mit Bewegungsmelder
Nutzen	Optimale Ausleuchtung im gesamten Schaltschrank Wahlweise mit Clip-, Schraub- und Magnetbefestigung Passende Ausstattung für jeden Anwendungsfall
Ausführung	Bewegungsmelder 90° drehbare Steckverbinder Verstellung Leuchtrichtung Verstellung Lichtverteilung
Material	Leuchtenkorpus: stranggepresstes Aluminium Leuchtenabdeckung: Polycarbonat Leuchtenenden: PC-ABS
Farbe	Gehäuse: RAL 7016
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsschrauben
Nennleistung	13 W
Anschlussmöglichkeiten	Einspeisung, 2-polig Durchgangsverdrahtung, 2-polig
Bewegungsmelder	Ja

© Rittal 2025

# Eigenschaften

Schutzklasse	III (SELV)
Leuchten-Montageart	Verschrauben
	Clip-Befestigung
	Magnet-Befestigung (Zubehör)
Einbaumöglichkeiten	Direkt am Schrankprofil mit 25 mm-Maßraster
Lichtstrom	1 200 lm
Lichtfarbe	4000 K (neutralweiß)
Hinweis	Anschlusszubehör separat bestellen
Abmessung	Breite: 437 mm
	Höhe: 85 mm
	Tiefe: 37 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 °C55 °C
Bemessungsbetriebsspannung	24 V - 56 V (DC)
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.488
Bruttogewicht	0.65
Zolltarifnummer	94054990
EAN	4028177918818
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

# Approbationen

Approbationen	CQC-CCC UL + C-UL (listed)	
---------------	-------------------------------	--

© Rittal 2025 3

## Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025