

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2506.120 Steckdose

Stand: 08.06.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2506.120 - Steckdose

Zur Montage auf Tragschienen TS 35/7,5 und TS 35/15 nach EN 60 715, Schraubklemmen einheitlich von einer Seite.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2506.120
Produktbeschreibung	Zur Montage auf Tragschienen TS 35/7,5 und TS 35/15 nach EN 60 715. Schraubklemmen einheitlich von einer Seite. Gehäusebreite 45 mm.
Material	Polyamid
Farbe	grau
Nennspannung	250 V AC
Nennstrom (max.)	16 A
Steckdosen	D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	0,15 kg
Bruttogewicht	0,166 kg
Zolltarifnummer	85366990
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeschreibung	SZ Steckdose für Tragschienen-Befestigung, Schuko, CEE 7/4

Approbationen

Approbationen	VDE
Erklärungen	Konformitätserklärung