


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 2508.020

Wandbefestigungshalter

Stand: 07.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2508.020 - Wandbefestigungshalter für AX Stahlblech, KX Stahlblech, AX IT, EL

Optimal für die bequeme Ein-Mann-Montage von Wandgehäusen auch bei beengten Verhältnissen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 2508.020
Produktbeschreibung	Optimal für die bequeme Ein-Mann-Montage von Wandgehäusen auch bei beengten Verhältnissen.
Nutzen	Direkte Verschraubung von hinten mit einer selbstformenden Schraube in den Durchzug des Gehäuses Einfaches Einhängen des Wandhalters an eine vormontierte Schraube in der Wand Durch verschiedene Montagepositionen kann die Wandbefestigung optimal an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden Alternativ zur selbstformenden Schraube kann der Halter auch mit einer Schraube und Mutter von innen befestigt werden Zusätzliche Möglichkeit zur Befestigung mit einer Mutter bei dynamischen Anwendungen
Material	Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang	Wandbefestigungshalter Abdeckkappen Inkl. Befestigungsmaterial
Wandabstand	20 mm
Passend für	Gehäusotyp: AX Stahlblech KX Stahlblech AX IT EL Wandgehäuse AX, 3-teilig
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12

Eigenschaften

Verpackungseinheit	4 Stück
Nettogewicht	0,44 kg
Bruttogewicht	0,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	83025000
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeschreibung	SZ Wandbefestigungshalter, für AX und KX, Stahlblech, Wandabstand: 20 mm

Approbationen

Approbationen	DNV-GL UL + C-UL - FTFA
---------------	----------------------------