


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2534.100

Profilhalbzylinder-Verschluss

Stand: 08.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

SZ 2534.100 - Profilhalbzylinder-Verschluss für AE

Zum nachträglichen Anbau an alle eintürigen AE Gehäuse mit Vorreiberverschluss.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2534.100
Produktbeschreibung	Zum nachträglichen Anbau an alle eintürigen Schränke mit Vorreiberverschluss. Die Abdeckplatte wird durch Profilhalbzylinder 40 mm bzw. 45 mm Gesamtlänge (nach DIN 18 252) verriegelt. Zusätzliche Abdeckung schützt den Zylinder vor Verschmutzung. Die Schutzart des Schrankes wird nicht reduziert. Lieferung ohne Profilhalbzylinder.
Material	Zink-Druckguss
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Nicht geeignet für Gehäuse aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) und Verwendung von Vorreiberverschluss SZ 2304.000.
Passend für Artikel-Nr.	9785040 9785042
Passend für Gehäusetyp	AE mit Vorreiber Wandgehäuse AE mit Vorreiber Basis AE mit Vorreiber
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.239
Bruttogewicht	0.257
Zolltarifnummer	83016000
EAN	4028177462946
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27409217