## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





Stand: 19.12.2025 (Qrelle: rittal.com/at-de)



ff-Kabelflanschplatten

## SZ 2561.010 - Kunststoff-Kabelflanschplatten mit metrischer Vorprägung

Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2561.010
Produktbeschreibung	Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen	3 x M16 5 x M20 4 x M25 2 x M32 2 x M40
Abmessung	Breite: 330 mm Tiefe: 90 mm
Passend für	Gehäusetyp: AE
Flanschplatte	Größe: 3
Betriebstemperaturbereich	-40 °C70 °C
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55 bei sachgerechter Montage
Anzahl Vorprägungen	3 5 4 2 2

© Rittal 2025 2

## Eigenschaften

Metrischer Durchmesser	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
Verpackungseinheit	10 Stück
Nettogewicht	1.13
Bruttogewicht	1.396
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177550261
E-Number Sweden	E3404762
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3