

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



**SZ 2561.100**

**Metall-Flanschplatte**

Stand: 30.01.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

# SZ 2561.100 - Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung

Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen, Schutzart IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2561.100
Produktbeschreibung	Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen	9 x M20 4 x M25 2 x M32
Abmessung	Breite: 330 mm Tiefe: 90 mm
Passend für	Gehäusetyp: AE
Flanschplatte	Größe: 3
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten
Anzahl Vorprägungen	9 4 2
Metrischer Durchmesser	M20 M25 M32
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.31
Bruttogewicht	0.356

# Eigenschaften

---

Zolltarifnummer 73079100

---

EAN 4028177390850

---

E-Number Sweden E3404795

---

ETIM 9 EC000211

---

ETIM 8 EC000211

---

ECLASS 8.0 27142421