

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2561.100

Metall-Flanschplatte

Stand: 22.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2561.100 - Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung

Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen, Schutzart IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten.

Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|--|
| Artikel-Nr. | SZ 2561.100 |
| Produktbeschreibung | Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen. |
| Material | Stahlblech |
| Farbe | RAL 7035 |
| Hinweis | Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen |
| Anzahl metrischer Vorprägungen | 9 x M20 4 x M25 2 x M32 |
| Abmessung | Breite: 330 mm Tiefe: 90 mm |
| Passend für | Gehäusotyp: AE |
| Flanschplatte | Größe: 3 |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,31 kg |
| Bruttogewicht | 0,356 kg |
| Zolltarifnummer | 73079100 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

Eigenschaften

Produktbeschreibung

SZ Metall-Flanschplatte, mit metrischer Vorprägung, BT: 330x90 mm, Größe: 3