

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 2561.300

# Kunststoff-Flanschplatte

Stand: 20.06.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2561.300 - Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen, für AX

Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2561.300
Produktbeschreibung	Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.
Material	Kunststoff nach UL 94-V0
Farbe	Ähnlich RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Abmessung	Breite: 256 mm Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusotyp: AX
Flanschplatte	Größe: 1
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei sachgerechter Montage
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12
Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) min.-max.	15 x 5-11 22 x 10-15 8 x 15-25 4 x 19-34 1 x 26-54
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,36 kg
Bruttogewicht	0,365 kg
Zolltarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27142421

---

Produktbeschreibung

SZ Kunststoff-Flanschplatten, für AX, mit Membranen, BT: 256x149 mm, für Flanschplatten Größe 1

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL - FTTA