

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2561.500

Kunststoff-Kabelflanschplatten

Stand: 30.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2561.500 - Kunststoff-Kabelflanschplatten mit Membranen

Kunststoff einstechen und Kabel durchziehen, Schutzart IP 65 bei sorgfältiger Kabeleinführung.

Eigenschaften

| | |
|---|--|
| Artikel-Nr. | SZ 2561.500 |
| Produktbeschreibung | Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen. |
| Material | Kunststoff nach UL 94-V0 Halogefrei |
| Farbe | Ähnlich RAL 7035 |
| Hinweis | Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen |
| Abmessung | Breite: 330 mm Tiefe: 90 mm |
| Passend für | Gehäusetyp: AE |
| Flanschplatte | Größe: 3 |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 65 |
| Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) min.-max. | 17 x 6-11 27 x 10-15 2 x 15-21 4 x 16-25 2 x 19-34 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.365 |
| Bruttogewicht | 0.37 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| EAN | 4028177325593 |
| E-Number Sweden | E3404727 |
| ETIM 9 | EC000211 |

Eigenschaften

ETIM 8

EC000211

ECLASS 8.0

27142421