

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2562.010

Kunststoff-Kabelflanschplatten

Stand: 07.04.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2562.010 - Kunststoff-Kabelflanschplatten mit metrischer Vorprägung

Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2562.010
Produktbeschreibung	Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen	2 x M12 4 x M16 4 x M20 10 x M25 4 x M32 4 x M40 2 x M50
Abmessung	Breite: 339 mm Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusetyp: AE
Flanschplatte	Größe: 4
Betriebstemperaturbereich	-40 °C...70 °C
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55 bei sachgerechter Montage
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0,95 kg
Bruttogewicht	1 kg
Zolltarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000211

Eigenschaften

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeschreibung	SZ Kunststoff-Kabelflanschplatte, mit metrischer Vorprägung, BT: 339x149 mm, Größe: 4
