#### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SZ 2562.300 Kunststoff-Flanschplatte

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



# SZ 2562.300 - Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen, für AX

Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2562.300	
Produktbeschreibung	Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.	
Material	Kunststoff nach UL 94-V0	
Farbe	Ähnlich RAL 7035	
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen	
Abmessung	Breite: 339 mm Tiefe: 149 mm	
Passend für	Gehäusetyp: AX	
Flanschplatte	Größe: 2	
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei sachgerechter Montage	
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12	
Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) minmax.	24 x 5-11 44 x 10-15 6 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-54	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Nettogewicht	0.495	
Bruttogewicht	0.5	
Zolltarifnummer	39269097	
EAN	4028177935716	
E-Number Sweden	E3465289	

© Rittal 2025

### Eigenschaften

ETIM 9	EC000211	
ETIM 8	EC000211	
ECLASS 8.0	27142421	

## Approbationen

Approbationen UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3