

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2563.010

Kunststoff-Kabelflanschplatten

Stand: 30.01.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

# SZ 2563.010 - Kunststoff-Kabelflanschplatten mit metrischer Vorprägung

Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2563.010
Produktbeschreibung	Mit vorgeprägten Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen	2 x M12 4 x M16 8 x M20 13 x M25 6 x M32 4 x M40 2 x M50
Abmessung	Breite: 530 mm Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusetyp: AE
Flanschplatte	Größe: 5
Betriebstemperaturbereich	-40 °C...70 °C
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 55 bei sachgerechter Montage
Anzahl Vorprägungen	2 4 8 13 6 4 2

# Eigenschaften

---

Metrischer Durchmesser	M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	1.75
Bruttogewicht	1.949
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177550285
E-Number Sweden	E3404764
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

---